

PICARD**Ključavničarsko kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj, Masa brez ročaja: 1500g****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	750115 1500
GTIN	4016671028003
Razred artikla	76D

Opis**Izvedba:**

S **hikorijevim ročajem** zavita oblika, lakiran.

Glava kladiva, kovana v utopu in brušena na natančno mero. Skrbno kaljena in popuščana. Glava lakirana, peta in kljun sta svetla.

Varnostno kladivo SecuTec® z jekleno tulko za zaščito ročaja z vratom in **koničnim vijakom PICARD** (sprožilne vrednosti glave kladiva večkrat presegajo sprožilne vrednosti po DIN).

Standard:

Hammerkopf nach **DIN 1041**.

Material:

Specialno orodno jeklo.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 751680.

Napotek:

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 750110

Tehnični opis

Dolžina ročaja	380 mm
Masa brez ročaja	1500 g
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladivo SecuTec® z zaščitno tulko za ročaj
in klinasto zagozdo Dolžina ročaja 380 mm

751680 380