



## Mali rezalec za cevi



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	818500
GTIN	4018754035885
Razred artikla	83A

### Opis

#### Izvedba:

Telo iz specialnega jekla, kovano v utopu, kromirano. Široki vodilni valjčki za natančen kot reza. Lahko tekoče vreteno za nastavitve  $\varnothing$  rezila. Ročaj z vgrajenim notranjim rezkarjem za cevi.

#### Uporaba:

Univerzalen za rezanje **bakrenih, aluminijastih, medeninastih, tankostenskih Jeklo ali jeklenih cevi in cevi iz trde umetne mase.**

#### Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818700 za rezalna kolesca, nadomestni valjček art. 818800.

$\varnothing$  rezalnega kolesca: 20 mm

Širina rezalnega kolesca: 6 mm

Izvertina rezalnega kolesca: 4,8 mm

za zunanji  $\varnothing$  cevi: 3 - 35 mm

### Tehnični opis

Širina rezalnega kolesca	6 mm
$\varnothing$ rezalnega kolesca	20 mm
Izvertina rezalnega kolesca	4,8 mm
za zunanji $\varnothing$ cevi	3 - 35 mm

### Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Rola	818800
Nadomestno rezalno kolesce	818600
Zatiči za valjčke	818700