



Delovne hlače z oprsnikom Quality Dress, svetlo siva, Konfekcijska velikost DE: 98



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

091132 98

GTIN

4014382988807

Razred artikla

09S

Opis

Izvedba:

Delovna oblačila **Quality Dress** iz 100-odstotne bombažne tkanine. Bombaž je posebej odporen proti kemičnim in mehanskim vplivom ter vročini. Naravni proizvod bombaž zagotavlja prijetno udobnost nošenja zaradi lastnosti regulacije telesne temperature in velike vpojnosti.

Delovne hlače z oprsnikom, nastavitev pasu za 6 cm.

- **Prišit, povišan del za zaščito ledvenega dela.**
- **Vrhnji, odprti žep z razdelbo na oprsniku (samopritrdilni trak).**
- **Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo.**
- **Zaponke iz umetne mase, odporne proti udarcem in visoki temperaturi.**

Opis:

- **Zadruga v razporku.**
- **Dva prišita, ojačana prednja žepa.**
- **Stegenski žep.**
- **Prišit žep za mobilni telefon.**
- **Ojačan predel kolen.**
- **Žep za zložljivi meter.**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi.

Delovne hlače z oprsnikom v modri barvi najdete pod art. 091131.

Sestava tkanine: 100% bombaž

Gramatura materiala/gostota tkanine: 285 g/m²

Standard za oblačila: UV-standard 801

Pranje: 60 °C, pisano perilo

Tehnični opis

Varnostne zaponke na naramnicah	Zaponke iz umetne mase, odporne proti vročini
Število kolenskih žepov	2
Zaključek hlačnice	raven, odprt
Žep za mobilni telefon	da
Ojačan predel kolen	da
Ledvena zaščita	da
Število stranskih žepov	2
Stranski žepi	prišit, ojačan
Zapiranje hlač	Zadruga
Konfekcijska velikost DE	98
Material	Bombaž
Žep na oprsniku	prišit, razdelitev s samopritrdilnim trakom
Dvojni oprsnik z žepom z zadrgo	da
Število stegenskih žepov	1
Število žepov za zložljivi meter	1
Velikost FR	42L
Angleška velikost	34L
Ameriška velikost	34/34
Velikost IT	42L
Serijska	QUALITY DRESS

Posebna storitev	Tiskanje in vezenje na tekstil
Velikost ES	42L
Velikost NL	98
Spol	moški
Sestava tkanine	100% bombaž
Gramatura materiala/gostota tkanine	285 g/m ²
Standard za oblačila	UV-standard 801
Pranje	60 °C, pisano perilo
Beljenje	brez beljenja
Kemično čiščenje	Čiščenje s perkloretilenom
Sušenje	pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura)
Loki	zmerno vroče, do največ 150 °C
Barva	svetlo siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom