

Garant**Univerzalni rezalec za cevi****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	818150
GTIN	4045197595645
Razred artikla	81C

Opis**Izvedba:**

Ekstremno robustna izvedba za največje obremenitve. Čist in zanesljiv rez zaradi 4 vodilnih valjčkov, razporejenih v vrsto.

Osnovno telo iz aluminijeve tlačne litine. Hitro nastavljanje vretena po principu raglje in vzmetnega povratnega vleka. Z nadomestnim rezalnim kolescem art. 818110.

Prednosti:

Dolga življenjska doba zaradi rezalnega kolesca s **prevleko TiN**. Neutrudljivo in hitro delo zaradi:

- **Ergonomično oblikovanega ročaja.**
- **Lahke izvedbe.**
- **Iglično uležajeni vodilni valjčki in rezalno kolesce.**
- **Odstranljiv ročni odstranjevalec zarobka z rezilom S20 s prevleko TiN.**

Uporaba:

Večfunkcijska uporaba za rezanje cevi iz VA, aluminija, medenine in bakra.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	6 - 76 mm
Širina rezalnega kolesca	6,2 mm
Izvertina rezalnega kolesca	4,85 mm
Ø rezalnega kolesca	19 mm
Masa	880 g
Dolžina	245 - 325 mm

Višina	40 mm
Širina	100 mm
Število vodilnih valjčkov	4
Število rezalnih kolesc	1
Za cevi iz	Baker
Za cevi iz	Aluminij
Za cevi iz	medenina
Za cevi iz	VA
s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54 mm	814920 54
Nadomestno rezalno kolesce	818110
Zatiči za kolesca	819630
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 54E mm	814920 54E
Garnitura vodilnih valjčkov z igličnim ležajem 16-delna	818035