

RIDGID**Rezalec za cevi INOX (VA)/baker****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819470
GTIN	095691299635
Razred artikla	83R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta izvedba za najvišje obremenitve in natančno rezanje s pomočjo 6 oz. 12 vodilnih valjčkov. Zelo hitro in neutrujajoče delo zaradi **kroglično uležajenih vodilnih valjčkov in rezalnega kolesca**. Vklj. z nadomestnim rezalnim kolescem.

Uporaba:

Specialno za rezanje cevi iz VA jekla in pocinkanega C jekla (debelina stene do 3 mm), primeren pa tudi za aluminijaste in bakrene cevi.

Tehnični opis

za zunanji Ø cevi	6 - 35 mm
Ø rezalnega kolesca	22 mm
Izvertina rezalnega kolesca	8 mm
Širina rezalnega kolesca	8 mm
Vrsta izdelka	Rezalec za cevi

Pribor

Garnitura valjčkov s krogličnim ležajem6-delna	819479
--	--------

Zatiči za kolesca	819476
Garnitura zatičev za valjčke2-delna	819478
Garnitura nadomestnih rezalnih kolesc, 2-delna	819480
Notranje/zunanje grezilo iz plemenitega jekla za Ø cevi do 35 mm	814920 35