

Garant**Škarje za cevi iz umetne mase, Za Ø do: 42mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	819670 42
GTIN	4045197675873
Razred artikla	81C

Opis**Izvedba:**

Škarje za lahko rezanje cevi iz umetnih mas. Širok nastavek za cevi za pravokoten rez. Zamenljiva, specialno kaljena rezila.

Telo škarij iz ergonomično oblikovane **magnezijeve tlačne litine z gumiranimi ročaji**. Prisilno voden pomik pri rezanju zaradi enovite konstrukcije z zobato letvijo in rezilom. Rezilo je prevlečeno s prevleko PTFE proti oprijemanju in s tem odlične drsne lastnosti. Sistem za hitro zamenjavo omogoča zamenjavo rezil brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za rezanje cevi iz PE, PP, VPE, PB in PVDF (pri ceveh z zelo tankimi stenami so le pogojno uporabne). Posebej primerne za pripravljala dela pri varjenju spojin objemk. Škarje za mehko rezanje cevi iz umetne mase.

Napotek:

Za škarje za gibljive cevi glejte art. 769940, 769960 in 769980.

Tehnični opis

Za Ø do	42 mm
Vrsta izdelka	Škarje

Pribor

Nadomestni nož Za Ø do 42 mm

819675 42