

ROLLER**Navojna čeljust Central kompletna, v pločevinastem kovčku, Tip: 1/2-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	820300 1/2-2
GTIN	4044942047521
Razred artikla	84B

Opis**Izvedba:**

Hitra menjava rezalne glave z enostavnim natikanjem v glavo orodja za upravljanje z ragljo in hitrim zaskokom. Rezalne glave z dolgim vodilom za cev in natančno nastavljenimi rezalnimi čeljustmi. Zamenljive rezalne čeljusti so posebej odporne proti obrabi. Raglja s preklopom za levi in desni tek. Z obrnjenimi čeljustmi je orodje uporabno tudi za rezanje navojev do roba cevi (za kratke, že nameščene cevi). Ni primerno za VA-cevi.

Uporaba:

Kot priročna in lahka navojna čeljust za uporabo na gradbiščih. **Mali Ø glave omogoča delo na ozkih mestih.**

Primerno za:

Withworth cevni navoj po DIN 2999 **konični 1:16.**

Vsebina:

pripadajoče rezalne glave po 1 kos (za cilindrični cevni navoj): 1/2; 3/4; 1; 1 1/4; 1 1/2; 2-colski
Ročaj za ragljo: 2 kos

Napotek:

Naslednji deli so po ponudbi dobavljivi tudi posamično:

- **Roka raglje art. 820600.**
- **Kovček iz pločevine art. 820620.**
- **Kompletne rezalne glave s čeljustmi art. 820650 in nadomestnimi čeljustmi art. 820670.**

Pri naročilu obvezno navedite zeleno velikost.

Tehnični opis

Glava za vrezovanje cevne navoja	1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 col
Število rok z ragljo	2
Standard	DIN EN 10226
Pakiranje	Kovček iz jeklene pločevine
Vrsta izdelka	Rezalne čeljusti

Pribor

Nosilna škatla iz jeklene pločevine za navojno čeljust Central Tip C2	820620 C2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1.1/2	820650 R1.1/2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1/2	820650 R1/2
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R3/4	820650 R3/4
Ročaj z ragljo Central Tip C1.1/4	820600 C1.1/4
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1	820650 R1
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R1.1/4	820650 R1.1/4
Rezalna glava s čeljustmi Vrsta navoja R2	820650 R2
Ročaj z ragljo Central Tip C2	820600 C2