

**Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 420Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	655500 420
GTIN	4560138442319
Razred artikla	66F

**Opis****Izvedba:**

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

**Merilna enota:** Nm.

**Funkcija:**

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijčnih zvez in za kontrolne meritve.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Prikazovalnik	analogni
Pogonski 4-kotnik	3/4 col
Masa	2400 g
Maksimalni vrtilni moment	420 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Delitev skale, 1 črtica =	5 Nm
Območje vrtilnega momenta	40 - 420 Nm
Celotna dolžina L	890 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Povratne informacije	s prikazom
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L <sub>3</sub> ]	800 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Standard	DIN EN ISO 6789
Preklop odčitavanja	Nm
Kalibriranje	O3
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	da
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm

020030 1000/2

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm

020040 1000/2