

**HOLEX****Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 280Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	655520 280
GTIN	4045197549969
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

**Merilne enote:** Nm Dobro oprijemljiv dvokomponentni ročaj.

**Funkcija:**

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

**Uporaba:**

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijčnih zvez in za kontrolne meritve.

**Standard:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Napotek:**

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment	280 Nm
---------------------------	--------

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Masa	1650 g
Prikazovalnik	analogni
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±4 %
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Delitev skale, 1 črtica =	5 Nm
Območje vrtilnega momenta	56 - 280 Nm
Dolžina ročice brez natičnega orodja [I <sub>1</sub> ]	535 mm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I <sub>3</sub> ]	605 mm
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Merilni postopek	Vrtilni moment
Celotna dolžina L	690 mm
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Povratne informacije	s prikazom
Preklop odčitavanja	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Kalibriranje	O3
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	optično
Merilno orodje	(mehansko)
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

## Storitve

DAkKS-kalibriranjeMomentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibriranjeMomentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020030 400/2

