



Elektronski momentni ključ za preverjanje, Maksimalni vrtilni moment: 50Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	655360 50
GTIN	2050001023131
Razred artikla	66E

Opis

Izvedba:

Robusten momentni ključ za preverjanje s preklopno ragljo in kompaktno enoto za prikaz in upravljanje. Doseganje v naprej določene vrednosti zateznega momenta naprava signalizira **optično in akustično**. Za zatezanje v desno in levo.

Pomnilnik: 999 parov izmerjenih vrednosti.

Napajanje: NiMH akumulatorji, čas obratovanja je 20 ur, čas polnjenja akumulatorja je 3,5 ure.

Merilne enote: Nm, lbfft, lbfin, kgf cm.

Uporaba:

Za hitro **preverjanje vijasnih zvez**.

Izvede se naknadno zatezanje vijasne zveze za določen kot. Iz potrebnega vrtilnega momenta (T_w) se samodejno izračuna in prikaže zatezni moment (T_A ustreza T_B) vijasne zveze.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev in navodili za upravljanje v nemškem in angleškem jeziku.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 655265 (z RS232C na USB).

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Masa	580 g
Maksimalni vrtilni moment	50 Nm
Ločljivost	0,05 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Območje vrtilnega momenta	10 - 50 Nm
Število vključenih baterij	1
Serija	CTB2-G
Celotna dolžina L	340 mm
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Princip proženja	Elektromehansko sprožilo
Nastavitev sprožilne vrednosti	digitalno, nastavljivo
Merilni postopek	Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	nastavljiva
Standard	DIN EN ISO 6789
Preklop odčitavanja	Nm
Preklop odčitavanja	lbfft
Preklop odčitavanja	lbin
Povratne informacije	s prikazom
Prikazovalnik	digitalno
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	254 mm
Kalibriranje	O3
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Možnost protokoliranja podatkov	da

Merilno orodje	elektronsko
Signalizacija sproženja	optično
Signalizacija sproženja	akustično
Tip baterij	LR3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020040 1000/2
Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020030 400/2

Pribor

Podatkovni kabel	655265
------------------	--------