



Momentni ključ z merilno uro, Maksimalni vrtilni moment: 1000Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	655500 1000
GTIN	4560138444269
Razred artikla	66F

Opis

Izvedba:

Enoročni; tanki, z merilno uro z dobro čitljivo skalo. Telo je v celoti iz jekla in kromirano, s trdno vgrajenim 4-kotnikom za nasadne ključe.

Merilna enota: Nm.

Funkcija:

Odčitavanje doseženega momenta med zatezanjem na merilni uri, pri čemer pomožni kazalec omogoča naknadno odčitavanje največje dosežene vrednosti.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje posameznih vijasnih zvez in za kontrolne meritve.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

Prikazovalnik	analogni
---------------	----------

Pogonski 4-kotnik	1 col
Masa	7400 g
Maksimalni vrtilni moment	1000 Nm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±3 %
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in v levo
Delitev skale, 1 črtica =	10 Nm
Območje vrtilnega momenta	100 - 1000 Nm
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [L ₃]	1350 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Nastavitev sprožilne vrednosti	Pomožni kazalec
Način priključka	Pogonski 4-kotnik (raglja)
Preklop odčitavanja	Nm
Standard	DIN EN ISO 6789
Celotna dolžina L	1488 mm
Povratne informacije	s prikazom
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	ni določljivo
Kalibriranje	O3
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Pregibna funkcija	ne
Drsna funkcija	ne
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave	ne
Pomožni kazalec	da
Vrsta izdelka	Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

020040 1000/2

DAkS-kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm

Kalibriranje Momentni ključ, dvostranski Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm

020030 1000/2