

**CoolSpeed®****Ohišje vretena za visoke hitrosti, Tip: TB90****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319991 TB90
GTIN	4045197911476
Razred artikla	36D

**Opis****Izvedba:**

Hitro vrtljivo vreteno, ki ga poganja hladilno sredstvo (10–60 barov), število vrtljajev do 75.000 vrt./min.

**Uporaba:**

Povečanje podajalnih in rezalnih hitrosti, uporaba zlasti za orodja z majhnim premerom (držalo  $\varnothing$  3–6 mm). Primerno za vrtanje, posnemanje zarobka, graviranje, omejeno za rezkanje.

**Tehnični opis**

Zunanji $\varnothing$ D	16 mm
Zunanji $\varnothing$ D <sub>1</sub>	25,5 mm
Dolžina držala L <sub>1</sub>	13,5 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	40 mm
L <sub>3</sub>	70 mm
Vrsta izdelka	Vreteno za visoke hitrosti