

Ročaj za kladivo, Dolžina ročaja: 330mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	751700 330
GTIN	4028656482502
Razred artikla	76D

Opis

Izvedba:

Iz lesa brez grč kakovosti 1a. Ravna rast. Vlakna v smeri osi ročaja. Površina je gladko brušena in povoskana. **Zavita** oblika.

Standard:

DIN 5111 und DIN 5112.

Primerno za:

Kladiva z ovalnim očesom po DIN.

Napotek:

Ni primerno za kladivo art. 750125 in art 750810.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	330 mm
za kladivo z maso	0,6 kg
Standard	DIN 5111
Vrsta izdelka	roč.

Pribor

Garnitura obročnih zagozd10-delne Zunanji Ø 14 mm	752010 14
---	-----------