



## Vodotesni kovček Explorer, Tip: 4419



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692930 4419
GTIN	8024482015316
Razred artikla	64A

### Opis

#### Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C. Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

#### Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

#### Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

### Tehnični opis

Notranja višina	190 mm
Zunanja višina	212 mm

Notranja dolžina	445 mm
maksimalna obremenitev	25 kg
Zunanja širina	414 mm
Število čepov	2
Zunanja dolžina	485 mm
Masa	2,91 kg
Prostornina	29,2 l
Notranja širina	345 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje