



Kovček za serviserje na kolesih



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692902
GTIN	4045197375308
Razred artikla	62G

Opis

Izvedba:

Dno in pokrov sta iz umetne mase, odporne proti udarcem, visoki temperaturi in kislinam, okvir je iz aluminija, z vgrajenima ključavnicama in čvrstimi samozapornimi tečaji. Z gumiranim nosilnim ročajem.

Notranja oprema:

1 tabla za orodje s 24 žepi za orodje, 12 gumijastimi zankami in 1 žepom za male dele na prednji in zadnji strani.

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje s 6 žepi in 9 gumijastimi zankami za orodje.

S transportno pripravo.

Napotek:

Številčno ključavnico kot alternativo najdete pod art. 692926 vel. 2.

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Notranja dolžina: 465 mm

Notranja širina: 352 mm

Notranja višina: 215 mm

Masa: 6 kg

Tehnični opis

Notranja širina	352 mm
-----------------	--------

Masa	6 kg
Notranja dolžina	465 mm
Notranja višina	215 mm
Material	PP
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	25 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Zaščitna podloga	692800
Teleskopski ročaj	692911
Garnitura ključavnic, enako zaklepanje	692916
Vložek s srednjo pregrado, 6 malimi pregradami in pokrovom	692770
Garnitura orodja	692906
Garnitura številčnih ključavnic Tip 2	692926 2