



Vodotesni kovček Explorer, Tip: 4820



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692930 4820
GTIN	8024482008684
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C. Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Zunanja višina	230 mm
Notranja višina	205 mm

Zunanja širina	435 mm
maksimalna obremenitev	24,7 kg
Masa	4,2 kg
Zunanja dolžina	520 mm
Število čepov	2
Notranja širina	370 mm
Notranja dolžina	480 mm
Prostornina	35,5 l
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje