

**Vodotesni kovček Explorer, Tip: 5326****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692930 5326
GTIN	8024482177014
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Prostornina	53 l
Masa	11,3 kg
Zunanja višina	292 mm

Notranja širina	405 mm
Zunanja širina	475 mm
Notranja višina	250 mm
Število koles	2
Notranja dolžina	538 mm
Zunanja dolžina	627 mm
maksimalna obremenitev	37,2 kg
Število čepov	4
Število stranskih ročajev	2
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje