

**Vodotesni kovček Explorer, Tip: 5822****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692930 5822
GTIN	8024482008721
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C. Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Notranja širina	440 mm
Zunanja širina	510 mm

Prostornina	56,1 l
Število stranskih ročajev	2
Notranja višina	220 mm
maksimalna obremenitev	36,7 kg
Notranja dolžina	580 mm
Število čepov	4
Zunanja višina	245 mm
Zunanja dolžina	650 mm
Masa	8,4 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje