

**Vodotesni kovček Explorer, Tip: 5833****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692930 5833
GTIN	8024482008769
Razred artikla	64A

**Opis****Izvedba:**

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

**Napotek:**

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

**Tehnični opis**

maksimalna obremenitev	62 kg
Število koles	2
Masa	12,7 kg

Število stranskih ročajev	2
Zunanja dolžina	670 mm
Število čepov	4
Notranja širina	440 mm
Prostornina	84,2 l
Notranja dolžina	580 mm
Zunanja višina	372 mm
Zunanja širina	510 mm
Notranja višina	330 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje