



Vodotesni kovček Explorer, Tip: 3818



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692930 3818
GTIN	8024482008646
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C. Različice Heavenly Delight s približno 30-odstotno prednostjo teže in večjo trdnostjo v primerjavi s prejšnjimi modeli.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Notranja višina	180 mm
Masa	2,75 kg

Prostornina	18,4 l
Zunanja dolžina	410 mm
Zunanja višina	205 mm
Notranja širina	270 mm
Notranja dolžina	380 mm
Zunanja širina	340 mm
Število čepov	2
maksimalna obremenitev	12,4 kg
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje