

**Vodotesni kovček Explorer, Tip: 7630****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	692930 7630
GTIN	8024482008806
Razred artikla	64A

Opis**Izvedba:**

Izjemno čvrst kovček iz umetne mase, zelo odporne proti udarcem, napolnjen s penasto gumo z luknjami. Zaklepanje z obešanko art. 085830–085875. Debele stene zagotavljajo veliko trdnost. Tlačno tesen in kemijsko odporen. Temperaturna obstojnost od –33 °C do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Za zaščito, pakiranje in transport občutljivih delov in naprav.

Napotek:

Številne druge velikosti kovčkov, variante opremljenosti in pribor po ponudbi.

Tehnični opis

Zunanja širina	560 mm
Notranja širina	485 mm
Prostornina	113,1 l

Število čepov	7
Masa	16,4 kg
Notranja dolžina	765 mm
Zunanja višina	355 mm
Zunanja dolžina	860 mm
Število stranskih ročajev	2
maksimalna obremenitev	81,8 kg
Število koles	2
Notranja višina	305 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Značilnosti kovčka	nakladalni
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje