



## Kovček za serviserje



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	692901
GTIN	4045197375261
Razred artikla	62G

### Opis

#### Izvedba:

Dno in pokrov sta iz umetne mase, odporne proti udarcem, visoki temperaturi in kislinam, okvir je iz aluminija, z vgrajenima ključavnicama in čvrstimi samozapornimi tečaji. Z gumiranim nosilnim ročajem.

#### Notranja oprema:

1 tabla za orodje s 24 žepi za orodje, 12 gumijastimi zankami in 1 žepom za male dele na prednji in zadnji strani.

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje s 6 žepi in 9 gumijastimi zankami za orodje.

#### Napotek:

Številčno ključavnico kot alternativo najdete pod art. 692926 vel. 2.

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Notranja dolžina: 465 mm

Notranja širina: 352 mm

Notranja višina: 215 mm

Masa: 5 kg

### Tehnični opis

Notranja višina	215 mm
Notranja širina	352 mm

Masa	5 kg
Notranja dolžina	465 mm
Material	PP
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	25 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

---

## Pribor

Garnitura ključavnic, enako zaklepanje	692916
Zaščitna podloga	692800
Vložek s srednjo pregrado, 6 malimi pregradami in pokrovom	692770
Garnitura orodja	692906
Garnitura številčnih ključavnic Tip 2	692926 2