

HALDER

Mehko kladivo SIMPLEX z gumijastimi kompozitnimi nastavki, črna, Ø ohišja/ material ohišja: 80Gmm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752800 80G
GTIN	4030618300083
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	80 mm
Celotna dolžina	490 mm
Dolžina glave z nastavki	165 mm
Material ohišja	Jeklana litina
Masa	2,87 kg
Dolžina ročaja	400 mm

Material ročaja	Les
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Kompozitna guma, srednje trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	črna
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 80 mm	753700 80
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 80 mm	753500 80
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 80L mm	753400 80L
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 80 mm	753400 80
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 80G mm	753310 80G