

HALDER**Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz superplastike, bela, Ø ohišja/material ohišja: 50Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	753100 50A
GTIN	4030618300502
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine. V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

Tehnični opis

Material ohišja	Aluminij
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Dolžina ročaja	310 mm
Celotna dolžina	365 mm
Masa	0,675 kg

Dolžina glave z nastavki	135 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Superplastika, srednje trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	bela
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50G mm	753310 50G
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	754000 50
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 50 mm	753400 50
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753500 50
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753600 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50A mm	753310 50A
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753700 50
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753450 50