

HALDER**Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz umetne mase, rdeča, Ø ohišja/material ohišja: 40Gmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752900 40G
GTIN	4030618300144
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	40 mm
Material ročaja	Les
Material ohišja	Jeklana litina
Masa	0,635 kg
Dolžina ročaja	280 mm
Dolžina glave z nastavki	110 mm

Celotna dolžina	330 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Umetna masa, trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	rdeča
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753600 40
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 40G mm	753310 40G
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753500 40
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 40 mm	753400 40
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753450 40
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753700 40
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 40A mm	753310 40A
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	754000 40