

**HALDER****Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz umetne mase, rdeča, Ø ohišja/material ohišja: 50Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752900 50A
GTIN	4030618300465
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

**Uporaba:**

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

**Napotek:**

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine. V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	365 mm
Masa	0,72 kg
Dolžina ročaja	310 mm
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Material ohišja	Aluminij

Material ročaja	Les
Dolžina glave z nastavki	135 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Umetna masa, trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	rdeča
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753500 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50G mm	753310 50G
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753450 50
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753600 50
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753700 50
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 50 mm	753400 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50A mm	753310 50A
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	754000 50