

HALDER**Mehko kladivo SIMPLEX z nastavki iz umetne mase, rdeča, Ø ohišja/material ohišja: 60Gmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752900 60G
GTIN	4030618300168
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	60 mm
Material ohišja	Jeklena litina
Celotna dolžina	405 mm
Dolžina glave z nastavki	145 mm
Masa	1,52 kg
Dolžina ročaja	340 mm

Material ročaja	Les
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Umetna masa, trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	rdeča
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 60 mm	753500 60
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 60 mm	753700 60
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 60G mm	753310 60G
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 60 mm	753400 60
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 60 mm	753600 60
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 60 mm	754000 60
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 60 mm	753450 60