

**HALDER**

**Mehko kladivo SIMPLEX, z nastavki iz mehke kovine, srebrna, Ø ohišja/  
material ohišja: 40Gmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	753200 40G
GTIN	4030618300281
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

**Uporaba:**

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

**Napotek:**

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

**Tehnični opis**

Dolžina ročaja	280 mm
Celotna dolžina	330 mm
Material ohišja	Jeklena litina
Ø udarne površine nastavkov	40 mm
Material ročaja	Les
Dolžina glave z nastavki	110 mm

Masa	0,75 kg
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Mehka kovina, trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	srebrna
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	754000 40
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753500 40
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753600 40
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 40G mm	753310 40G
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753450 40
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 40 mm	753700 40
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 40 mm	753400 40