

**HALDER****Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, z ročajem, Ø ohišja/material ohišja: 50Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	753300 50A
GTIN	2050001008435
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

**Uporaba:**

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

**Napotek:**

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine. V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	365 mm
Dolžina ročaja	310 mm
Material ohišja	Aluminij
Dolžina glave z nastavki	135 mm
Ø ohišja	50 mm

Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Serijska	Mehko kladivo SIMPLEX
Vrsta izdelka	Ohišje za mehka kladiva

## Pribor

Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753450 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50A mm	753310 50A
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753700 50
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753500 50
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 50 mm	753400 50
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753600 50
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	754000 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50G mm	753310 50G