

**HALDER****Mehko kladivo SIMPLEX z gumijastimi kompozitnimi nastavki, črna, Ø ohišja/  
material ohišja: 50Amm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	752800 50A
GTIN	4030618300380
Razred artikla	73W

**Opis****Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

**Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje:** Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

**Uporaba:**

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

**Rezervni del:**

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

**Napotek:**

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine. V aluminijastem ohišju ni dovoljeno montirati vložkov iz mehke kovine (Ho. art. 754000).

**Tehnični opis**

Celotna dolžina	365 mm
Dolžina glave z nastavki	135 mm
Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Dolžina ročaja	310 mm
Material ohišja	Aluminij

Masa	0,74 kg
Material ročaja	Les
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Kompozitna guma, srednje trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	črna
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753700 50
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753500 50
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	754000 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50G mm	753310 50G
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753600 50
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753450 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50A mm	753310 50A
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 50 mm	753400 50