

HALDER**Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, z ročajem, Ø ohišja/material ohišja: 50Gmm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	753300 50G
GTIN	2050001008442
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

Tehnični opis

Ø udarne površine nastavkov	50 mm
Dolžina glave z nastavki	135 mm
Material ohišja	Jeklena litina
Dolžina ročaja	310 mm
Celotna dolžina	365 mm

Ø ohišja	50 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Vrsta izdelka	Ohišje za mehka kladiva

Pribor

Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 50 mm	753400 50
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	754000 50
Nastavek iz umetne mase, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753600 50
Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753700 50
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50A mm	753310 50A
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 50G mm	753310 50G
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753500 50
Nastavek iz mehke umetne mase TPE, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 50 mm	753450 50