

HALDER

**Mehko kladivo SIMPLEX, z nastavki iz mehke kovine, srebrna, Ø ohišja/
material ohišja: 80Gmm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	753200 80G
GTIN	4030618300311
Razred artikla	73W

Opis**Izvedba:**

Čvrsto dvodelno vpenjalno ohišje iz temprane litine z dvema zamenljivima nastavkoma. Za razne obdelovalne namene so na razpolago ustrezni nastavki.

Vse vrste nastavkov se lahko med seboj tudi kombinirajo.

Mehko kladivo in kladivo za tanjšanje: Ohišje iz aluminija ali temprane litine; lesen ročaj.

Uporaba:

Vel. **A** = **Aluminijasto ohišje:** za lažja dela na primer udarjanje pri pozicioniranju.

Vel. **G** = **ohišje iz temprane litine:** za težko, močno udarjanje, npr. pri nameščanju strojnih delov itd.

Rezervni del:

Nadomestni ročaj je na voljo pod art. 753400 in ohišje za mehka kladiva pod art. 753310.

Napotek:

Oznaka velikosti **A** = aluminijasto ohišje; **G** = ohišje iz temprane litine.

Tehnični opis

Material ohišja	Jeklena litina
Material ročaja	Les
Dolžina ročaja	400 mm
Celotna dolžina	490 mm
Masa	3,86 kg
Ø udarne površine nastavkov	80 mm

Dolžina glave z nastavki	165 mm
Serija	Mehko kladivo SIMPLEX
Za material	Mehka kovina, trda
Oznaka proizvajalca	SIMPLEX
Barva	srebrna
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nastavek iz super plastike, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 80 mm	753700 80
Nastavek iz kompozitne gume, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 80 mm	753500 80
Mehko kladivo SIMPLEX brez nastavkov, brez ročaja Za Ø/ material ohišja 80G mm	753310 80G
Nastavek iz mehke kovine, za mehko kladivo SIMPLEX za Ø glave kladiva 80 mm	754000 80
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 80L mm	753400 80L
Nadomestni ročaj za mehko kladivo SIMPLEX Za Ø ohišja 80 mm	753400 80