



Kovček za serviserje ALL.IN.ONE, na kolesih, s 4 predali, prazen



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693150
GTIN	8024482179032
Razred artikla	64A

Opis

Izvedba:

Trden kovček za orodje iz polipropilena s transportno enoto (4 robustna kolesa in teleskopski ročaj) in z 2 stranskima ročajema. Pokrov in sprednja polica sta snemljiva. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico ali ločeno zaklepanje posamičnih polic z obešanko. Pokrov z odstranljivim odlagalnim pladnjem, sprednji prekat s 4 predali z zaporo proti izvlečenju.

Notranja oprema:

- 1 odstranljiv odlagalni pladenj
- 1 predal 30 mm, prazen, art. 693177
- 2 predala 60 mm, prazna, art. 693182
- 1 predal 95 mm s 5 škatlami za male dele različnih velikosti.

Dodatni pribor:

Garnitura 4 koles (vrtljiva 360°) art. 693160. Tabla za orodje za montažo na zgornji pokrov art. 693170/693175 (namesti se lahko le 1 tabla).

Napotek:

Možnost opremljanja z različnimi predali. Natančno prilegajoči se vložki iz trde pene se lahko izdelajo s konfiguratorjem eForm. Nadomestna ključavnica vklj. z 2 ključema je na voljo pod art. 693161 in posamezni nadomestni predali pod art. 693177 – 693189.

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Zunanja dolžina: 581 mm

Zunanja širina: 381 mm

Zunanja višina: 455 mm

Masa: 13,2 kg

Tehnični opis

Masa	13,2 kg
Zunanja širina	381 mm
Zunanja višina	455 mm
Zunanja dolžina	581 mm
Material	PP
Obremenljivost kovčka	50 kg
Značilnosti kovčka	odporno proti udarcem
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport
Vrsta izdelka	Transportni sistem za orodje

Pribor

Ključavnica za orodni kovček Tip 1	693161 1
Teleskopski ročaj Tip 1	693165 1
Predal 95 mm z rastrskim vložkom iz penjene gume	693189
Predal 30 mm, prazen	693177
Predal 95 mm, prazen	693187
Predal 60 mm, prazen	693182
Predal 60 mm z rastrskim vložkom iz penjene gume	693184
Predal 30 mm z rastrskim vložkom iz penjene gume	693179