

GEDORE**Momentni ključ DREMOMETER s fiksnim 4-kotnikom, Maksimalni vrtilni moment: 40Nm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657000 40 |
| GTIN | 4002805856017 |
| Razred artikla | 63L |

Opis**Izvedba:**

Priročna, robustna in lahka izvedba. Vsi obremenjeni deli so iz kakovostnega jekla. **Trdno nameščen 4-kotnik** (brez raglje). **Merilne enote:** Nm, lbf·in.

Funkcija:

Pri doseženju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Ključ nastavite na želeni zatezni moment z izvlečnim ključem, ki je nameščen na koncu ročaja tako, da se ne more izgubiti. Nastavljeni vrtilni moment je mogoče dobro odčitati na skali. Med uporabo ne more priti do neželenega spreminjanja nastavitvev.

Uporaba:

Za srednje in večje serije.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Napotek:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Tehnični opis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Maksimalni vrtilni moment | 40 Nm |
| Masa | 1000 g |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col |
| Prikazovalnik | analogni |
| Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % |
| Smer zatezanja | Zatezanje v desno |
| Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm |
| Območje vrtilnega momenta | 70 - 350 lbfin |
| Območje vrtilnega momenta | 8 - 40 Nm |
| Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva |
| Dolžina ročice brez natičnega orodja [I ₁] | 262 mm |
| Princip proženja | kratka mehanska sprožitev |
| Merilni postopek | Vrtilni moment |
| Standard | DIN EN ISO 6789 |
| Povratne informacije | izklopilno |
| Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje |
| Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [I ₃] | 262 mm |
| Celotna dolžina L | 338 mm |
| Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
| Preklop odčitavanja | Nm |
| Preklop odčitavanja | lbfin |
| Kalibriranje | O1 |
| Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
| Možnost protokoliranja podatkov | ne |
| Signalizacija sproženja | Haptično |
| Signalizacija sproženja | Haptično |
| Merilno orodje | (mehansko) |
| Serija | DREMOMETER |

Vrsta izdelka

Momentni ključ z dvosmerno ragljo

Storitve

DAkkS-kalibriranje Momentni ključ Maksimalni vrtilni moment 1000 Nm

020020 1000

Kalibriranje momentnega ključa Maksimalni vrtilni moment 400 Nm

020010 400