

**Kovček za serviserje z vložkom za dno in tablami za orodje na kolesih, Tip:****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	693060
GTIN	4045197570628
Razred artikla	64C

Opis**Izvedba:**

Dvojni aluminijski 3D-loki za večjo obremenljivost.

Notranja oprema:

1 vložek za dno kovčka s 5 škatlami za male dele, kot pokrov služi tabla za orodje z 11 elastičnimi zankami (art. 693082), 1 tabla za orodje z držali za orodje na sprednji in zadnji strani (art. 693088), 1 tabla za orodje s 23 elastičnimi zankami za orodje in 1 žepom na sprednji in zadnji strani (art. 693089).

Napotek:

Po ponudbi je kovček dobavljiv tudi s ključavnico TSA.

Material: ABS

Način shranjevanja orodja: Držalo za struženje

Način shranjevanja orodja: Žepi

Obremenljivost kovčka: 45 kg

Značilnosti kovčka: primerno za letalski transport

Notranja dolžina: 470 mm

Notranja širina: 350 mm

Notranja višina: 200 mm

Masa: 8,4 kg

Tehnični opis

Notranja širina	350 mm
Masa	8,4 kg
Notranja dolžina	470 mm
Notranja višina	200 mm
Material	ABS
Način shranjevanja orodja	Držalo za struženje
Način shranjevanja orodja	Žepi
Obremenljivost kovčka	45 kg
Značilnosti kovčka	primerno za letalski transport

Pribor

Tabla za orodje s 23 elastičnimi zankami in 1 žepom	693089
Vložek za dno kovčka vklj. s tablo za orodje z 11 elastičnimi zankami	693082
Zaščitna podloga	692800
Ročaj	693095
Garnitura koles	693097
Tabla za orodje s 45 elastičnimi zankami	693087
Tabla za orodje z držali za orodje	693088