

Garant**Garnitura dolgih stožčastih grezil art. 150377 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150375 6
GTIN	4045197912220
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Praktično za montažo in delavnico.

Precizna stožčasta grezila št. 150377, **z dolgim držalom.**

Uporaba:

Precizna stožčasta grezila za **natančno, okroglo grezenje pod kotom 90°** brez poskakovanja orodja.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Obseg dobave:

6-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v kaseti.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Število grezil	6
Prevleka	TiAlN

Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Delitev rezil grezila	neenakomerna
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Pribor

Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150377 16,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150377 6,3
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150377 8,3
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150377 10,4
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150377 20,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150377 12,4