

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in aluminijastim srednjim delom, Ø glave kladiva: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754160 27
GTIN	4045197680464
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnim delovanjem.

Srednji del iz črno eloksiranega aluminija.

Prednosti:

Aluminijast srednji del = bistveno manjša masa. To omogoča zelo nadzorovano delo, ki ne obremenjuje zapestja.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

Tehnični opis

Masa	0,2 kg
Dolžina glave z nastavki	81 mm
Dolžina ročaja	300 mm
Ø glave kladiva	27 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in
obročno zagozdo Dolžina ročaja 300 mm

751650 300

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \emptyset glave kladiva 27
mm

754180 27