

**Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki, Ø glave kladiva: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754200 27
GTIN	4013288001504
Razred artikla	73C

Opis**Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz **poliuretana** (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Tehnični opis

Ø ohišja	27 mm
Dolžina ročaja	265 mm
Dolžina glave z nastavki	90 mm
Ø glave kladiva	27 mm
Masa	0,276 kg
Material ročaja	Jesen
Serijski	102
Za material	Uretan, srednje trdi
Oznaka proizvajalca	102

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 27 mm	754600 27
Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 27 mm	754300 27
Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 27 mm	754400 27