



## Držalo z razcepnim obročem, 6-kotno držalo: 6,3



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	675000 6,3
GTIN	4013288191489
Razred artikla	63H

### Opis

#### Izvedba:

Dvodelni sistem, kar pomeni, da sta držalo in vijačni nastavek ločena. Zato je pri obrabi potrebno zamenjati le obrabljeni vijačni nastavek.

Spojno držalo po DIN 7427 B, z razcepnim obročem.

- **Vpenjalo za vijačne nastavke C 6,3 in E 6,3.**
- **Tulec se zaskoči v odprtem položaju. Pri vstavljanju vijačnega nastavka se samodejno zapre.**
- **Brez težav je možno izvleči tudi najmanjše vijačne nastavke, saj tulec privzdigne nastavek z magneta.**  
–hitrejša menjava nastavkov, vedno z eno roko.

#### Napotek:

Spojno držalo za prosti tek Rapidaptor, dobavljivo prek naše spletne trgovine (art. 675035 vel. 6,3F).

### Tehnični opis

6-kotno držalo	6,3 mm
celotna dolžina	57 mm
Pogon na strani stroja	E 6,3 (1/4 cole)
Zunanji 6-kotnik	D 6,3 (1/4 cole)
Oznaka proizvajalca	890/4/1
primerno za stroje	da
Vrsta izdelka	Držalo za vijačne nastavke

