

**Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki, Ø glave kladiva: 40mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 754200 40     |
| GTIN                  | 4013288001535 |
| Razred artikla        | 73C           |

**Opis****Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz **poliuretana** (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

**Tehnični opis**

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Material ročaja          | Jesen                |
| Masa                     | 0,656 kg             |
| Ø glave kladiva          | 40 mm                |
| Dolžina ročaja           | 320 mm               |
| Ø ohišja                 | 40 mm                |
| Dolžina glave z nastavki | 110 mm               |
| Serijska                 | 102                  |
| Za material              | Uretan, srednje trdi |
| Oznaka proizvajalca      | 102                  |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| brez odboja                    | ne      |
| Možnost kombiniranja nastavkov | da      |
| Vrsta izdelka                  | Kladiva |

## Pribor

|   |           |
|---|-----------|
| Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 40 mm          | 754600 40 |
| Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 40 mm | 754400 40 |
| Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 40 mm    | 754300 40 |