

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in aluminijastim srednjim delom, Ø glave kladiva: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754160 50
GTIN	4045197680495
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnimi delovanjem.

Srednji del iz črno eloksiranega aluminija.

Prednosti:

Aluminijast srednji del = bistveno manjša masa. To omogoča zelo nadzorovano delo, ki ne obremenjuje zapestja.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

Tehnični opis

Masa	0,48 kg
Ø glave kladiva	50 mm
Dolžina ročaja	320 mm
Dolžina glave z nastavki	117 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \emptyset glave kladiva 50 mm

754180 50

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo Dolžina ročaja 320 mm

751650 320