

**Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, Ø glave kladiva: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754500 22
GTIN	4013288001139
Razred artikla	73C

Opis**Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz proti udarcem odpornega **cellidorja** (rumene barve).

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	250 mm
Masa	0,193 kg
Ø ohišja	22 mm
Ø glave kladiva	22 mm
Material ročaja	Jesen
Dolžina glave z nastavki	75 mm
Serija	100
Za material	Cellidor, rumeni, trdi
Oznaka proizvajalca	100

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 22 mm	754300 22
Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 22 mm	754600 22
Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 22 mm	754400 22