

**Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, Ø glave kladiva: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754500 32
GTIN	4013288001153
Razred artikla	73C

**Opis****Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz proti udarcem odpornega **cellidorja** (rumene barve).

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

**Tehnični opis**

Material ročaja	Jesen
Dolžina glave z nastavki	95 mm
Dolžina ročaja	280 mm
Ø glave kladiva	32 mm
Ø ohišja	32 mm
Masa	0,374 kg
Serija	100
Za material	Cellidor, rumeni, trdi
Oznaka proizvajalca	100

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

## Pribor

Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 32 mm	754400 32
Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 32 mm	754300 32
Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 32 mm	754600 32