

**Garant****Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, Ø glave kladiva: 27mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754120 27
GTIN	4045197680419
Razred artikla	71D

**Opis****Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnimi delovanjem.

Kovinski srednji del.

**Uporaba:**

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

**Rezervni del:**

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

**Tehnični opis**

Masa	0,269 kg
Dolžina glave z nastavki	81 mm
Dolžina ročaja	300 mm
Ø glave kladiva	27 mm
Vrsta izdelka	Kladiva

**Pribor**

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in  
obročno zagozdo Dolžina ročaja 300 mm

751650 300

Nadomestni nastavek iz najlona, kos  $\varnothing$  glave kladiva 27  
mm

754180 27