

**Kladivo iz umetne mase s nastavki Cellidor, Ø glave kladiva: 40mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754500 40
GTIN	4013288001177
Razred artikla	73C

Opis**Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz proti udarcem odpornega **cellidorja** (rumene barve).

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek Cellidor glejte art. 754600; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Tehnični opis

Ø ohišja	40 mm
Dolžina glave z nastavki	110 mm
Material ročaja	Jesen
Masa	0,656 kg
Ø glave kladiva	40 mm
Dolžina ročaja	320 mm
Serijska	100
Za material	Cellidor, rumeni, trdi
Oznaka proizvajalca	100

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 40 mm	754400 40
Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 40 mm	754600 40
Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 40 mm	754300 40