

Nadomestni vložek za orodje, Tip: 910



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	693475 910
GTIN	2050001021830
Razred artikla	66K

Opis

Lakiranje:

Srebrno siva RAL 7001, **prašnata barva.**

Uporabna dolžina: 870 mm

Uporabna širina: 170 mm

Uporabna višina: 50 mm

Tehnični opis

Uporabna dolžina	870 mm
Uporabna širina	170 mm
Uporabna višina	50 mm
Vrsta izdelka	Skladiščne škatle

Pribor

Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085875 40
Garnitura cilindričnih ključavnic, 4-delna, vsaka garnitura z enakim zaklepanjem Ø ohišja 40 mm	085865 40
Cilindrična ključavnica, standardna kakovost različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085860 50

Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085855 40
Ključavnica s kombinacijo števil z visokim lokom Ø ohišja 50 mm	085832 50
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085890 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085885 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085866 40
Cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085882 40
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom enako zaklepanje Ø ohišja 40 mm	085876 40
Cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085880 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 40 mm	085830 40
Obešanka ALUTITAN različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085868 50
Precizna cilindrična ključavnica različno zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085850 50
Ključavnica s kombinacijo števil Ø ohišja 50 mm	085831 50
Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje Ø ohišja 50 mm	085870 50