



Mehko kladivo brez odboja z vložki iz najlona Hikorijev ročaj, Ø glave kladiva: 22mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 754700 22 |
| GTIN | 7610733003433 |
| Razred artikla | 73B |

Opis

Izvedba:

Močan, jeklen srednji del z zatiči in robom za pritrditev nastavkov. Nastavki iz najlona odpornega na obrabo (srednje trdi).

Z ročajem iz ameriškega hikorija.

Brez odboja zaradi uteži v telesu kladiva. Pri udarcu se uteži pomaknejo navzdol in delujejo proti odboju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Za nadomestne nastavke glejte art. 754720 in 754730.

Za nadomestni hikorijev ročaj glejte art. 754840.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dolžina glave z nastavki | 75 mm |
| Dolžina ročaja | 250 mm |
| Celotna dolžina | 270 mm |
| Material ohišja | Jeklo |
| Ø glave kladiva | 22 mm |
| Material ročaja | Hikorijev les |

| | |
|---------------|--------------|
| Masa | 0,167 kg |
| Za material | Najlon, beli |
| brez odboja | da |
| Vrsta izdelka | Kladiva |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Hikorijev ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave 22 mm | 754840 22 |
| Nadomestni nastavek iz najlonasodčast Ø glave kladiva 22 mm | 754730 22 |
| Nadomestni nastavek iz najlonaploščat Ø glave kladiva 22 mm | 754720 22 |