

Garant**Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom, Ø glave kladiva: 50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754120 50
GTIN	4045197680440
Razred artikla	71D

Opis**Izvedba:**

Močan kovinski srednji del s hikorijevim ročajem, z najlonskim zaščitnim vratom ročaja in obročno zagozdo. Najlonski nastavki, odporni proti udarcem in obrabi, so s srednjim delom povezani s posebnim pritrdilnim sistemom z dvojnimi delovanjem.

Kovinski srednji del.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz najlona je na voljo pod art. 754180 in nadomestni ročaj pod art. 751650.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	320 mm
Dolžina glave z nastavki	117 mm
Ø glave kladiva	50 mm
Masa	0,89 kg
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek iz najlona, kos \varnothing glave kladiva 50 mm

754180 50

Hikorijev ročaj za kladivo z zaščitno tulko za ročaj in obročno zagozdo Dolžina ročaja 320 mm

751650 320