

**Kladivo iz umetne mase s poliuretanskimi nastavki, Ø glave kladiva: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	754200 22
GTIN	4013288001498
Razred artikla	73C

Opis**Izvedba:**

Čvrst srednji del iz cinkove tlačne litine z zaščitno tulko za ročaj in nastavki, odporni proti udarcem. Z zavitim ročajem.

Z nastavki iz **poliuretana** (rjasto rjave barve), odpornimi proti obrabi in luščenju.

Uporaba:

Za nastavljanje ali vstavljanje obdelovancev na mize naprav oz. za mehko udarjanje pri montažnih delih.

Rezervni del:

Nadomestni nastavek iz poliuretana glejte art. 754300; nadomestni ročaj glejte art. 754400.

Tehnični opis

Dolžina ročaja	250 mm
Material ročaja	Jesen
Ø ohišja	22 mm
Masa	0,193 kg
Ø glave kladiva	22 mm
Dolžina glave z nastavki	75 mm
Serijska	102
Za material	Uretan, srednje trdi
Oznaka proizvajalca	102

brez odboja	ne
Možnost kombiniranja nastavkov	da
Vrsta izdelka	Kladiva

Pribor

Nadomestni nastavek Cellidor Ø glave kladiva 22 mm	754600 22
Jesenov ročaj za kladivo z zagozdo za Ø glave kladiva 22 mm	754400 22
Nadomestni nastavek iz poliuretana Ø glave kladiva 22 mm	754300 22