



Množilniki vrtilnega momenta od vel. 1300 v kovčku iz umetne mase, maksimalna izhodna kapaciteta: 1000Nm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 659980 1000 |
| GTIN | 5060207565622 |
| Razred artikla | 66D |

Opis

Izvedba:

Mehanski množilniki vrtilnega momenta z ročnim upravljanjem za nadzorovano zatezanje vijakov. Množilnik in opora iz kakovostnega jekla. Z zaščito proti preobremenitvi za zaščito gonila. **Vhodni priključek** z notranjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev pogonskega orodja, npr. raglje, T-ročaja ali momentnega ključa. Smiselna je uporaba momentnega ključa, ker ta dopušča nadzor največjih dopustnih obremenitev naprav in obremenitve vijačne zveze pri zatezanju. **Izhodni priključek** z zunanjim 4-kotnikom je namenjen za priključitev nasadnih ključev (zaradi velikih zateznih momentov priporočamo uporabo nasadnih ključev za strojne vijačnike).

Izredno natančno izdelano gonilo z brušenimi zobniki in honanimi izvrtinami zagotavlja točen in zmeraj ponovljiv prenos vrtilnega momenta. Izjemna natančnost najmanj $\pm 4\%$. Zelo kompaktna in lahka izvedba, izredno dolga življenjska doba in malo vzdrževanja.

Prednosti:

Množilniki vrtilnega momenta omogočajo doseganje velikega vrtilnega momenta pri sorazmerno majhni ročici.

Napotek:

Alternativne oporne priprave za art. 659980 vel. 2000 in 7000 dobavljive po ponudbi. Art. 659980, vel. 2000 po ponudbi na voljo z elektronskim dajalnikom merilne vrednosti.

Tehnični opis

| | |
|--|-----------------------------------|
| Masa | 1,5 kg |
| maksimalna vhodna kapaciteta | 200 Nm |
| priporočen momentni ključ / območje zatezanja | 250 Nm |
| Zunanji 4-kotnik | 3/4 col |
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| Zapora povratnega teka | ne |
| Prestava vrtilnega momenta/efektivno množenje moči | 1:5 |
| Dolžina L | 273 mm |
| Ø D | 65 mm |
| Zaščita pred preobremenitvijo | da |
| Število opornih priprav (reakcijske plošče) | 2 |
| Višina H | 63 mm |
| Merilno orodje | (mehansko) |
| Točnost merjenja | 4 % |
| Dimenzije R1 | 55 mm |
| Dimenzije R2 | 143 mm |
| Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |